

修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

02-44506

No. 140213

|     |       |                 |       |     |     |             |
|-----|-------|-----------------|-------|-----|-----|-------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業株式会社        | 東京支店  | 殿   | 機種  | ONW-10      |
| 客先  | 所在地   | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 | 26-19 |     | 機番  | 000802      |
| 環営  | ユーザー名 | 吉野医院            |       | 様   | 納入日 | 平成18年12月27日 |
|     | 点検者   | 小野定之            | 作業時間  | 6hr | 受付日 | 平成25年11月22日 |
|     | 返送先   | 納入先と同じ          |       |     | 出荷日 | 平成26年2月13日  |
| 計   |       |                 |       |     |     |             |

修理依頼・苦情内容

・オーバーホール御見積依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・定期交換部品および性能劣化部品を交換しました。（写真参照願います）

写真1）定期交換部品

写真2）性能劣化部品

写真3）性能劣化部品

吸着筒・吸湿筒  
ドレンフィルター  
オゾン分解触媒

フタスプリング  
排水電磁弁・抵抗 ASSY  
水ポンプ（P-1,P-2,P-3）

水位レベルセンサー（LVL,LVH1,  
LVH2）・配管チューブ・パッキン  
オゾンセンサー・給水電磁弁  
エアコンプレッサー



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.57 ~ 0.74 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.7 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.094 ~ 0.171 MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

若  
井  
'14/02/13

審査

若  
井  
'14/02/13

作成

小  
野  
'14/02/13

交換部品

| 部品番号 | 部品名称                     | 数量 | 備考     |
|------|--------------------------|----|--------|
|      | 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター、オゾン分解触媒 | 1式 | 定期交換部品 |
|      | フタスプリング                  | 4個 |        |
|      | 排水電磁弁、抵抗 ASSY            | 1個 |        |
|      | 水ポンプ（P-1、P-2、P-3）        | 3個 |        |
|      | オゾンセンサー                  | 1個 |        |
|      | 給水電磁弁                    | 2個 |        |
|      | エアコンプレッサー                | 1台 | 他      |