

ウォッシャーディスインフェクター  
IC Washer 設置報告書



株式会社HIIシパウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

NO.

|     |               |                   |             |                     |                 |
|-----|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| お客様 | 名称            | こむろ歯科 様           | 製造番号        | 100004              | ご確認<br>小室<br>文相 |
|     | 住所 TEL        | 茨城県ひたちなか市津田1948-2 | 納入日         | 2015.09.30          |                 |
|     | モリタ・営業所・担当TEL | 担当 照村様            | 納入校舎・会社・実施者 | インシサー ガス(株)つば 行々 大星 |                 |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目     | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|----------------------|--------|----|---------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |        | ✓  | キズ・汚れ               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     | 制御     | ✓  | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      |        | ✓  | 入力・出力確認             |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  | 性能評価   | ✓  | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |        |    |                     |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |        |    |                     |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他    | ✓  | 付属品の確認              |
|       | ✓  | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |        | ✓  | 運転説明                |
|       |    |                      |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果 |    | トシ                  |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | 良好     |    |                     |
|       | ✓  | 行程表示LEDの点灯           |        |    |                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   |        |    |                     |

| 備考 |        | 数量 |         |
|----|--------|----|---------|
|    | ストレーナー | 2個 |         |
|    | オリフィス  | 1個 | 50HZ付属品 |
|    |        |    |         |
|    |        |    |         |
|    |        |    |         |
|    |        |    |         |
|    |        |    |         |